

Holrýmispéttir, brúnn (úðabrúsi)



LÝSING

Holrýmispéttir – brúnn, er tæringarvörn fyrir holrými, byggð á leysiefnum. Um er að ræða úða, sem dreifist vel, er þunnfljótandi við úðun, en flýtur ekki í tauma. Unnt er að ná til óaðgengilegra staða með úðarörinu sem fylgir brúsanum. Holrýmispéttirinn þrengir sér inn í rakann og ryður honum burt. Í honum er einnig að finna hátt hlutfall tæringarvara. Efnið myndar afar fíngerðan úða sem smýgur vel inn í þröngar rifur þar sem tæringarvarnar er þörf, svo sem við suður. Við fulla þornun myndar Holrýmispéttirinn sterka en varanlega mjúka, nánast gagnsæa, ljósbrúna, vatnsfælna filmu.

EIGINLEIKAR

- smýgur vel
- hröð þornun
- kjörinn til tæringarvarnar á soðnum boddýhlutum.
- frábær tæringarvörn
- þrengir sér inn í, og ryður burt raka.
- gott hitapol

TÆKNILÝSING

Innihaldsefni	: vax og tæringarvarar
Litur	: ljósbrúnn
Lykt	: einkennandi
Notkun	: 20 m ² /l
Þornunartími	: u.þ.b. 2 - 3 klst

Tæringarþol

Saltúðapróf ASTM B 117	: yfir 500 klst
Þurrefnisinnihald	: 35 %
Flotmark þurrefnis	: 90 °C DIN 51 801
Stífleiki	: 200 - 300 µm
Notkunarhitastig	: 15 °C - 25 °C
Hitapol	: -40 °C to +90 °C
Hætta á frostskaða	: nei
Æskilegt geymsluhitastig	: 5 °C - 25 °C
Líftími í lokuðum umbúðum	: 24 mánuðir

Holrýmispéttir, brúnn (úðabrúsi)



NOTKUNARSVIÐ

Á verkstæðum er Holrýmispéttirinn fyrst og fremst notaður til úðunar á innra byrði holrýma, svo sem í hliðarbitum og hurðum, sem viðbót við verksmiðjuryðvörn í nýjum farartækjum, og sem eftirmeðferð viðgerða. Með notkun úðahauss, má einnig úða tæringarvörn á undirvagn, sem gefur afar góða tæringarvörn og ferskt "nýtt" útlit.

LEIÐBEININGAR

Hreinsið vandlega allt ryð sem til staðar kann að vera. Úðahausinn með framlengingarröri má nota til að komast að óaðgengilegum stöðum. Holrýmispéttirinn verður að vera við herbergishita. Hristið brúsa kröftuglega fyrir notkun. Hristið í a.m.k. eina mínútu eftir að blöndunarkúla er farnið að hreyfast frjálst.

Haldið brúsa uppréttum við úðun og úðið þunnu lagi á allan flötinn úr 20-30 cm fjarlægð. Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til aðeins drifefni kemur út um spíssinn.

UMBÚÐASTÆRÐIR

Holrýmispéttir, brúnn

500 ml úðabrúsi

Vörunr. 6107