

Vöruupplýsingar

Cavity protection white/transparent (aerosol) Holrýmismvörn hvít/glær (úðabrúsi)



LÝSING

Cavity protection white/transparent er tæringarvörn á leysiefnisgrunni ætluð til verndar í holrýmum. Það er fáanlegt sem þunnur kvikur vökvi með góða úðunareiginleika sem fást með því að úða gegnum grannt rör úr brúsanum inn í þrengsli á milli málmlatnanna. Cavity protection white/transparent gengur inn í raka og ýtir honum brott. Efnið innheldur ryðvarnarefni að verulegan hluta. Holrýmismvörn hvít/glær breytist í fínt úðaský við úðun þá hefur afbragðs eiginleika til að smjúga og þrengja sér inn í þrengsli sem þarf að verja (svo sem suðusamskeyti) og lekur óverulega út úr samskeytunum. Eftir fullnaðarþornun myndar efnið sterka, varanlega mjúka, vatnsfælna ljósbrúna nánast glæra himnu.

EIGINLEIKAR

- smýgur vel
- stuttur biðtími
- kjörið til ryðvarnar á soðum hlutum yfirbyggingar
- frábær tæringarvörn
- gengur inn í raka og ýtir honum brott
- gott hitapól

TÆKNILÝSING

Grunnur	: vax
Litur	: hvítt/glært
Þéttleiki við 20°C	: 0,85 g/cm ³
Drifefni	: propan/butan
Fast efni	: 47 +/- 2%
Þurrktími	: u.þ.b. 1 kl.st.
Viðnám gegn tæringu	
Salt úða prófun ASTM B 117	: meira en 500 kl.st.
Innihald fastra efna	: 35 %
Lekamark fastra efna	: 90 °C DIN 51 801
Stífleiki	: 200 - 300 µm
Hitapól	: -40 °C til +90 °C
Hætta á frostskeimddum	: nei
Æskilegt geymsluhitastig	: 5 °C - 25 °C
Geymslupól	: 24 mánuðir

NOTKUNARSVIÐ

Á verkstæðum er efnið aðallega notað til að úða á innra byrði í holrýmum til viðbótar upprunalegri vörn í nýjum ökutækjum og til endurvarnar í holrýmum eftir tjónaviðgerð. Nota má sama stút til að úða á fleti svo sem upp undir undirvagn og ná þannig mikilli ryðvörn og fersku útliti „sem nýtt væri“.

LEIÐBEININGAR

Allt ryð sem er á þeim flötum sem á að ryðverja þarf að fjarlægja fyrir meðferð. Úðastúttinn með framlengingu sinni má nota til að ná til lítt aðgengilegra staða. Efnið þarf að vera við stofuhita við notkun.

Hristið brúsann rækilega fyrir notkun.

Eftir að kúlan hefur losnað þarf að hrista í eina mínútu til viðbótar.

Haldið á brúsanum í lóðréttri stöðu meðan úðað er þunnt á flötinn í u.þ.b. 20-30 cm fjarlægð frá honum. Að notkun lokinni er brúsanum snúið við og úðað þar til stúturinn er hreinn og aðeins drifefni kemur út.

STÆRÐIR UMBÚÐA

Cavity protection
white/transparent

500 ml úðabrúsi

Vörunr. 6115

PI 02/11/01

Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is